



Mundgeblasenes Isolierglas

Die Anforderung von Denkmalschutz und zeitgemäßem Wohnen erfüllen mundgeblasene Isoliergläser von Lamberts gleichermaßen. Durch die handwerkliche Fertigung entspricht deren Charakter historischen Originalgläsern. Die oft nur schwer zu erfüllende Denkmalschutzvorgabe zur optischen Erhaltung der originalen Fenster kann damit hervorragend gelöst werden. Die Glashütte fertigt die doppelten Scheiben zur Wärmedämmung als komplette Einheit nach Kundenmaß. Lediglich das traditionelle Mundblasverfahren gibt das Höchstmaß von 600 x 900 mm vor. Mit einer Gesamtstärke ab 12 mm (Scheibenzwischenraum 4 mm) passen diese selbst in schmale Profile vorhandener historischer Rahmen bzw. authentischer Nachbauten. Grundsätzlich wird als Außenscheibe das mundgeblasene Lamberts-Glas mit einer Innenscheibe aus Floatglas kombiniert. Der Dämmwert kann durch die Füllung des Zwischenraums auf das jeweilige Gebäude abgestimmt werden. Die Gläser sind in der Regel farblos, auf Wunsch sind aber alle Farbtöne. Durch die spezielle Abkühlphase lassen sich die Gläser hervorragend schneiden und verarbeiten.

Lamberts Glas
www.lamberts.de